



Destornillador acodado de 6 caras, brazo corto, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	626068 10
GTIN	7610733266180
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

Descripción técnica

Longitud de los lados	135×28 mm
Hexágono	10 mm
Superficie	cromado sobre níquel
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Ángulo de 100 grados	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

627255 9

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad
de alojamientos 9
