

Garant

Tuerca corredera en ranura en T con tornillo de amarre, Ancho de ranura B / grosor de apriete S: 16/50 mm



Datos de pedido

Número de pedido	360024 16/50
GTIN	2050001854001
Clase de artículo	310

Descripción

Ejecución:

Tornillo cilíndrico con hexágono interior DIN912, clase de resistencia 12.9.

Rosca M: M14

Longitud tornillo de amarre: 60 mm

Descripción técnica

Rosca M	M14
Longitud tornillo de amarre	60 mm
Anchura de ranura B	16 mm
Grosor de apriete S	50 mm
Serie	ZeroClamp
Tipo de producto	Accesorios para sistema de sujeción de punto cero

