

**Sopladores de aire caliente, Tipo: 351502****Datos de pedido**

Número de pedido	078321 351502
GTIN	4007841351502
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Soplador de aire caliente regulado electrónicamente HG 2320 E.

- **Ajuste digital de temperatura mediante joystick de 80 a 650 °C**
- **Indicación de la temperatura en intervalos de 10 °C con pantalla de LCD**
- **Regulación del caudal de aire en 2 niveles de 150-500 l/min.**

Surtido de sopladores de aire caliente HG 2320 EKF en maleta de plástico, compuesto de:

- **Soplador de aire caliente en forma de pistola con regulación gradual del caudal de aire, cuatro programas de memoria, indicación digital de la temperatura y del calor residual, función LOC, manejo monomanual.**
- **Boquilla reductora de 9 mm, boquilla ancha de 50 mm, boquilla de reflexión, juego de mangueras encogibles de 100 piezas.**

Aplicación:

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

Descripción técnica

Quality Dress	HG 2320EKF
Temperatura del aire	80 - 650 °C

Peso	960 g
Caudal de aire	150 - 500 l/min
Ejecución	Surtido
Consumo de potencia	2300 W
Embalaje	Maletín de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soplador aire caliente

Accesorios

Surtido de accesorios aire caliente 12 piezas Tipo 075569	078329 075569
Escáner de temperatura HG Scan Pro Tipo 007690	078325 007690
Escáner de temperatura HG Scan Pro Tipo 007553	078325 007553
Escáner de temperatura HL Scan Tipo 014919	078326 014919