



## Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 25 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	630380
GTIN	4000896203383
Clase de artículo	630

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Con carraca de acero macizo, acodada 15°, reversible.

#### Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 – M5, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 y para tornillos Torx® interior con rosca M3 – M8.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 7 ud. tam. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 4 uds. tam. Gr. 3; 4; 5; 6 mm

Puntas, C 6,3 para Phillips: 2 ud. tam. 1; 2

Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 2 ud. tam. 1; 2

Punta, C 6,3, para ranura: 1 ud. tam. 0,6 × 4,5

Puntas, C 6,3 para Torx® interior con espiga: 6 ud. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Carraca para puntas D 6,3: 1 ud. para puntas de 1/4 pulgada C 6,3

Mango de acoplamiento D 6,3: 1 ud. para puntas de 1/4 pulgada C 6,3

Vástago de unión: 1 ud. acoplamiento hexagonal C 6,3, cuadrado de 1/4 pulgadas

Almacenamiento en: Caja de plástico

## Descripción técnica

Número de piezas	25
Perfil de salida	Destornillador Plano
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5,5-13 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Embalaje	Caja de plástico
Longitud	125 mm
Anchura	87 mm
Altura	38 mm
Tipo de producto	Llave de vaso