

Garant**Boca para punto rotativo, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	320627 1
GTIN	4045197774040
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

Idóneo para :

Punto rotativo n.º 320659, tam. 3, n.º 321265 tam. 4, n.º 321335 tam. 3.

Adecuado para el código de color: K14

Ø exterior D: 18 mm

menor Ø de puntas D₁: 8 mm

Ø del mango d: 14 mm

Longitud útil L₁: 35 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ángulo de punta: 30 grados

Descripción técnica

Ø del mango d	14 mm
Longitud útil L ₁	35 mm

Ángulo de punta	60 grados
Ángulo de punta	30 grados
Ø exterior D	18 mm
menor Ø de puntas D ₁	8 mm
Ancho de llave	14 mm
Adecuado para el código de color	K14
Tipo de producto	Punta de centrado