

Garant**Boca para punto rotativo, Tipo: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	320627 3
GTIN	4045197774064
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

Idóneo para :

Punto rotativo n.º 320659, tam. 3, n.º 321265 tam. 4, n.º 321335 tam. 3.

Adecuado para el código de color: K14

Ø exterior D: 25 mm

Ø del mango d: 14 mm

Longitud útil L₁: 31 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ancho de llave: 22 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	25 mm
Longitud útil L ₁	31 mm

Ø del mango d	14 mm
Ángulo de punta	60 grados
Ancho de llave	22 mm
Adecuado para el código de color	K14
Tipo de producto	Punta de centrado