

Garant**Boca para punto rotativo, Tipo: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	320627 4
GTIN	4045197774071
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.
- Completamente templado y rectificado.
- Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.

Idóneo para :

Punto rotativo n.º 320659, tam. 3, n.º 321265 tam. 4, n.º 321335 tam. 3.

Adecuado para el código de color: K14

Ø exterior D: 44 mm

menor Ø de puntas D₁: 24 mm

Ø del mango d: 14 mm

Longitud útil L₁: 28 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ancho de llave: 19 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	44 mm
menor Ø de puntas D ₁	24 mm

Ø del mango d	14 mm
Ángulo de punta	60 grados
Longitud útil L ₁	28 mm
Ancho de llave	19 mm
Adecuado para el código de color	K14
Tipo de producto	Punta de centrado