

Garant**Boca para punto rotativo, Tipo: 1****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 320629 1 |
| GTIN | 4045197774606 |
| Clase de artículo | 31Z |

Descripción**Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

Idóneo para :

Punto rotativo n.º 320617 tam. 32, 40, 50/3; n.º 320659 tam. 4; n.º 321265 tam. 5; n.º 321335 tam. 4.

Adecuado para el código de color: K18

Ø exterior D: 22 mm

menor Ø de puntas D₁: 8 mm

Ø del mango d: 18 mm

Longitud útil L₁: 43 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ángulo de punta: 30 grados

Descripción técnica

| | |
|--------------|-------|
| Ø exterior D | 22 mm |
|--------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ø del mango d | 18 mm |
| Longitud útil L ₁ | 43 mm |
| menor Ø de puntas D ₁ | 8 mm |
| Ángulo de punta | 60 grados |
| Ángulo de punta | 30 grados |
| Ancho de llave | 19 mm |
| Adecuado para el código de color | K18 |
| Tipo de producto | Punta de centrado |