

Garant**Boca para punto rotativo, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	320629 2
GTIN	4045197774613
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

Idóneo para :

Punto rotativo n.º 320617 tam. 32, 40, 50/3; n.º 320659 tam. 4; n.º 321265 tam. 5; n.º 321335 tam. 4.

Adecuado para el código de color: K18

Ø exterior D: 22 mm

Ø del mango d: 18 mm

Longitud útil L₁: 27 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ancho de llave: 19 mm

Descripción técnica

Ángulo de punta	60 grados
Ø del mango d	18 mm

Ø exterior D	22 mm
Longitud útil L ₁	27 mm
Ancho de llave	19 mm
Adecuado para el código de color	K18
Tipo de producto	Punta de centrado