

**Garant****Boca para punto rotativo, Tipo: 1****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 320631 1      |
| GTIN              | 4045197774668 |
| Clase de artículo | 31Z           |

**Descripción****Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

**Idóneo para :**

Punto rotativo n.º 320659, tam. 5, n.º 321335 tam. 5.

Adecuado para el código de color: K24

Ø exterior D: 28 mm

menor Ø de puntas D<sub>1</sub>: 10 mm

Ø del mango d: 24 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 52 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ángulo de punta: 30 grados

**Descripción técnica**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ø del mango d   | 24 mm     |
| Ángulo de punta | 60 grados |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Ángulo de punta                  | 30 grados         |
| menor Ø de puntas D <sub>1</sub> | 10 mm             |
| Ø exterior D                     | 28 mm             |
| Longitud útil L <sub>1</sub>     | 52 mm             |
| Ancho de llave                   | 24 mm             |
| Adecuado para el código de color | K24               |
| Tipo de producto                 | Punta de centrado |