

**Garant****Boca para punto rotativo, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	320631 2
GTIN	4045197774675
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

**Idóneo para :**

Punto rotativo n.º 320659, tam. 5, n.º 321335 tam. 5.

Adecuado para el código de color: K24

Ø exterior D: 28 mm

Ø del mango d: 24 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 34 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ancho de llave: 24 mm

**Descripción técnica**

Ø exterior D	28 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	34 mm

Ángulo de punta	60 grados
Ø del mango d	24 mm
Ancho de llave	24 mm
Adecuado para el código de color	K24
Tipo de producto	Punta de centrado