

Garant**Boca para punto rotativo, Tipo: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	320631 3
GTIN	4045197774682
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

Idóneo para :

Punto rotativo n.º 320659, tam. 5, n.º 321335 tam. 5.

Adecuado para el código de color: K24

Ø exterior D: 38 mm

Ø del mango d: 24 mm

Longitud útil L₁: 45 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ancho de llave: 32 mm

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	45 mm
Ø del mango d	24 mm

Ø exterior D	38 mm
Ángulo de punta	60 grados
Ancho de llave	32 mm
Adecuado para el código de color	K24
Tipo de producto	Punta de centrado