

Garant**Boca para punto rotativo, Tipo: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	320631 4
GTIN	4045197774699
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

Idóneo para :

Punto rotativo n.º 320659, tam. 5, n.º 321335 tam. 5.

Adecuado para el código de color: K24

Ø exterior D: 68 mm

menor Ø de puntas D₁: 36 mm

Ø del mango d: 24 mm

Longitud útil L₁: 41 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ancho de llave: 27 mm

Descripción técnica

Ø del mango d	24 mm
Ø exterior D	68 mm

menor \varnothing de puntas D_1	36 mm
Ángulo de punta	60 grados
Longitud útil L_1	41 mm
Ancho de llave	27 mm
Adecuado para el código de color	K24
Tipo de producto	Punta de centrado