



## Sargento pesado de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	861320 500
GTIN	4045197775108
Clase de artículo	82C

### Descripción

#### Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable. Posibilidad de giro hasta 30°.

#### Aplicación:

Para sollicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas. **Fuerza de apriete máxima hasta 22 000 N.**

### Descripción técnica

Peso	6,6 kg
Sección transversal de la guía de deslizamiento	40×20 mm

Alcance del brazo	175 mm
Abertura de sujeción	500 mm
Tipo de producto	Sargento

---

## Accesorios

Placa de compresión Tipo GSV	861121 GSV
Placa de compresión Tipo GSP	861121 GSP