

**Garant****Soporte para tronzar, izquierda, Tamaño del mango: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273911 12
GTIN	4045197777270
Clase de artículo	21W

**Descripción****Nota:**

Para **soportes derechos** se utilizan **plaquitas derechas**, para **soportes izquierdos** se utilizan **plaquitas izquierdas**.

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	16,2 mm
Tamaño del mango	12 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud libre	1,2 mm
Tornillo para plaquita	279815 13
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	21,4 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

**Accesorios**

Tornillo ajuste Tipo 13	279815 13
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500