



Sargento de palanca de magnesio, Abertura de sujeción: 120mm



Datos de pedido

Número de pedido	860750 120
GTIN	4008158027227
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Brazo deslizante y brazo fijo **magnesio** (fabricados por procedimiento de fundición a presión), **muy resistentes y extremadamente ligeros**. Guía de acero brillante estirado, electrogalvanizado. Palanca sujeción, placa de presión móvil y trinquete de **plástico reforzado por fibra de vidrio, resistente a la rotura**. Brazo fijo con tapa de plástico desmontable; debajo, prisma en cruz para la sujeción de piezas redondas. Palanca sujeción con segmento de diente autobloqueable. Apertura mediante gatillo de desbloqueo.

Aplicación:

Para una **sujeción rápida** y sin esfuerzo con **presión de sujeción intermedia**.

Descripción técnica

Peso	0,26 kg
Sección transversal de la guía de deslizamiento	20×5 mm
Alcance del brazo	80 mm
Abertura de sujeción	120 mm

Tipo de producto

Sargento