

**Garant****Lama de tronzado eco reforzado, derecha, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 26/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Idóneo para:**

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319133. 319140 – 319141 tamaño RR o LR.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.º 319148 y 319149.

**Descripción técnica**

Altura h <sub>1</sub>	21,4 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	65 mm
Altura de lama h <sub>5</sub>	26 mm
Serie	Eco
Longitud total L	97 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado