

Garant**Lama de tronzado eco reforzado, derecha, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 26/3Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Idóneo para:

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319133. 319140 – 319141 tamaño RR o LR.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.º 319148 y 319149.

Descripción técnica

Para Ø máximo de pieza de trabajo	90 mm
Altura de lama h ₅	26 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Altura h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
Longitud total L	109,5 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado