

Garant**Lama de tronzado eco reforzado, izquierda, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 26/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273865 26/3
GTIN	4045197778345
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Idóneo para:

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319132. 319140 – 319141 tamaño RL o LL.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.º 319148 y 319149.

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656 – 273670.

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	26 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	65 mm
Altura h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
Longitud total L	97 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado