



Alicate de engarce de cuatro ejes MicroCrimp, mangos de 2 componentes, Tipo: 6,0/K



Datos de pedido

Número de pedido	729540 6,0/K
GTIN	4003773045236
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce. Comprobación de la posición inicial mediante la espiga de verificación adjunta.

Aproximación de los ejes de engarce ajustable en pasos de 0,01 mm. Con asiento de contacto estándar para contactos Harting, HTS, Ilme y similares.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados.

Suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en maletín.

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	0,14 - 6 mm ²
Longitud total	230 mm
Bloqueo forzado existente	sí
Indicación digital	no
Tipo de producto	Alicate de engarce

