



Alicate de engarce de cuatro ejes DigiCrimp, mangos de 2 componentes, Tipo: 2,5



Datos de pedido

Número de pedido	729550 2,5
GTIN	4003773063209
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce. Comprobación de la posición inicial mediante la espiga de verificación adjunta. Aproximación de los ejes de engarce ajustable en pasos de 0,01 mm y con lectura digital. Con función de recalibración. Control electrónico del desgaste. Se puede optar a diferentes funciones de ajuste. Con asiento de contacto estándar para contactos Coninvers y similares.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados.

Suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en maletín.

Descripción técnica

Longitud total	195 mm
Para sección transversal de los conductores	0,08 - 2,5 mm ²
Bloqueo forzado existente	sí
Indicación digital	sí
Tipo de producto	Alicate de engarce

