

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Anchura de cuello L ₄	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	38 mm
Código ISO Soporte	A20Q SVJBR/L11
Desplazamiento central L ₃	2 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	25 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Longitud de sujeción L ₂	19 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Tamaño de placa	11 mm
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500