

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/16mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Código ISO Soporte	A25R SVJBR/L16
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ángulo de ajuste $\kappa$	142 grados
Desplazamiento central $L_3$	4,6 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	44 mm
Anchura de cuello $L_4$	16,5 mm
Longitud total L	200 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	28 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24 mm
Ø de mango $D_5$	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 17	269028 17
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500