

Garant
Cortador doble ER, Unión: ER32

Datos de pedido

Número de pedido	237609 ER32
GTIN	4045197778918
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.

Conexión sencilla con el portapinzas de sujeción ER mediante el cono integrado.

Filos regulables separadamente.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.

Refrigeración interior: sí

Plaquita de corte adecuada: CC..09T3..

Longitud útil L₁: 75 mm

Ø intervalo de husillo: 49,5 - 67,1 mm

Tornillo para plaquita: 219805

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	219805
Plaquita de corte adecuada	CC..09T3..
Longitud útil L ₁	75 mm
Ø intervalo de husillo	49,5 - 67,1 mm
Unión	ER32
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cortador doble

