

Garant**Cortador doble ER, Unión: ER40****Datos de pedido**

Número de pedido	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.

Conexión sencilla con el portapinzas de sujeción ER mediante el cono integrado.

Filos regulables separadamente.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.

Refrigeración interior: sí

Plaquita de corte adecuada: CC..1204..

Longitud útil L₁: 85 mm

Ø intervalo de husillo: 65,5 - 87,1 mm

Tornillo para plaquita: 219864

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	219864
Longitud útil L ₁	85 mm
Plaquita de corte adecuada	CC..1204..
Ø intervalo de husillo	65,5 - 87,1 mm
Unión	ER40
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cortador doble

