

Garant**Cabezal de ajuste de precisión ER, Unión: ER25****Datos de pedido**

Número de pedido	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

Con cono integrado. **Conexión sencilla con portapinzas de sujeción ER.** Precisión de aproximación 0,002 mm en el Ø.

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.

Nota:

¡En el ciclo de mandrinado, prestar atención a la orientación del corte $\pm 20^\circ$! Soporte de plaquita reversible n.º 237604 1 para ampliación al intervalo de Ø de 47,9 – 59,1 mm.

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	65 mm
Unión	ER25
Plaquita de corte adecuada	CC..0602..
Tornillo para plaquita	237606 Tam. 1
Ø intervalo de husillo	39,9 - 51,1 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

