


Garant**Cabezal de ajuste de precisión ER, Unión: ER40****Datos de pedido**

Número de pedido	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

Con cono integrado. **Conexión sencilla con portapinzas de sujeción ER.** Precisión de aproximación 0,002 mm en el Ø.

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.

Nota:

¡En el ciclo de mandrinado, prestar atención a la orientación del corte $\pm 20^\circ$! Soporte de plaquita con adaptador (n.º 237531; n.º 237534) para ampliación al intervalo de Ø de 84,9 – 105,1 mm. Soporte de plaquita con adaptador (n.º 237532; n.º 237534) para ampliación al intervalo de Ø de 104,9 – 134,1 mm.

Descripción técnica

Unión	ER40
Longitud útil L_1	85 mm
Plaquita de corte adecuada	CC..09T3
Tornillo para plaquita	237606 Tam. 2
Ø intervalo de husillo	66,9 - 87,1 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

