

**Avellanador ajustable, Mango Weldon, Ø de mango D<sub>s</sub> h6: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	216635 20
GTIN	4045197778987
Clase de artículo	220

**Descripción****Ejecución:**

Fabricado de acero para herramientas bonificado. Escala grabado profundo. Dos cantos de corte de plaquita reversible libres.

**Aplicación:**

Para el desbarbado hacia adelante y hacia atrás, el achaflanado y el avellanado.  
Apto para la inmersión oblicua.

**Regulable sin escalonamiento para ángulos de 0° - 90°.**

**Nota:**

**Para el ajuste exacto del número de ángulos utilizar aparato de ajuste previo.**

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	SP.T1204..
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	44 mm
Número de filos Z	1
Ø de mango D <sub>s</sub> h6	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Tornillo de apriete para elemento de ajuste	219888
Elemento de ajuste	219886
Ø avellanado D	20 mm

Longitud total $L_{tot}$	98 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Intervalo de ajuste ángulo de biselado	0-90 grados
Tipo de producto	Avellanadores

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219848
Elemento de ajuste	219886
Tornillo de apriete	219888