



Prolongación para cabezal de cuchilla larga, Ø de mandril d1: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	301106 40
GTIN	4045197779311
Clase de artículo	32B

Descripción

Ejecución:

Espiga de alojamiento, perforación y superficies de contacto rectificadas en el collar.

Aplicación:

Para la prolongación flexible de conos para fresas portaplacas. Variante económica para evitar caros modelos a medida. 3 posibilidades de uso: prolongación corta (45 mm) o larga (70 mm) o combinación de máx. dos prolongaciones cortas (2×45 mm).

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas adecuado.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	40 mm
Longitud total L	70 mm
Ø exterior D	89 mm
A	27 mm
Norma	DIN 6357
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm

Tipo de producto

Anillo patrón

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm

309840 22

Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm

309840 32

Llave especial Para Ø de mandrino 60 mm

309840 60

Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm

309840 40

Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm

309840 50

Tornillo de apriete para prolongación 70 mm para Ø de espiga D1 27 mm

301108 27

Tornillo de seguridad para prolongación Para longitud de mandril L 70 mm

301111 70

Llave especial Para Ø de mandrino 13 mm

309840 13

Tornillo de apriete para prolongación 70 mm para Ø de espiga D1 40 mm

301108 40

Tornillo de apriete para prolongación 70 mm para Ø de espiga D1 32 mm

301108 32

Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm

309840 27

Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm

309840 16