

Garant
CNMG 09T304, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 09T304 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	continuo

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado