

Garant
CNMG 09T308, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 09T308 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Aplicación principal	P

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado