

Garant
CNMG 120404, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	HB7010-1
Radio angular	0,4 mm

Rompevirutas	SS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado