

Garant
CNMG 120408, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120408 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado