


**3M****Muela abrasiva con Cierre por adherencia (CER) Hookit 775L Perforación múltiple, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	567792 180
GTIN	30076308642649
Clase de artículo	53M

**Descripción****Ejecución:**

Con un **soporte de película estable**. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro.

**Ventaja:**

- **Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente apoyo del grano.**
- **Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.**

**Aplicación:**

Aplicable en mojado y en seco sobre madera, esmalte, metal y superficies de plástico. Gran abrasivo de precisión **Cubitron™ II** ideal para grandes superficies (mecanizado de chapa) **gracias a la eliminación más rápida y al acabado más uniforme de la superficie.**

**Descripción técnica**

Quality Dress	Hookit 775L
Ø de muela	150 mm
Tamaño de grano	180

Serie	775L
Medio abrasivo	Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Máquina de accionamiento	Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		