

Garant
DNMG 110404, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo

Clase	HB7010-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado