

Garant
DNMG 110404, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Clase	HB7010-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado