

Garant**DNMG 110408, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110408 HB7010-1 Clase: HB7010-1
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Condición de corte	continuo
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm

Aplicación principal	P
Clase	HB7010-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado