

Garant
DNMG 150608, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 375 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SG
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 375 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm

Clase	HB7010-1
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado