

**Garant**
**SNMG 120408, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Rompevirutas	SG
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 375 m/min
Avance $f$	0,25 - 0,8 mm/rev,
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 9 mm
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408

Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado