

**Garant**
**SNMM 120412, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte $a_p$	2 - 12 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 375 m/min
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SR
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMM 120412

Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado