

Garant**VNMG 160404, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 251732 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780232 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------|
| Clase | HB7010-1 |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Profundidad de corte a_p | 0,3 - 2 mm |
| Avance f | 0,08 - 0,4 mm/rev, |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 150 - 500 m/min |
| Condición de corte | continuo |
| Rompevirutas | SS |
| Aplicación principal | P |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | VNMG 160404 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |