

Garant**VNMG 160404, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1
Rompevirutas	SM
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404

Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado