

Garant**WNMG 080408, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251964 HB7010-1
GTIN	4045197780300
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 080408 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SS

Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SS
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado