

**Garant****WNMG 080408, Clase: HB7010-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	252070 HB7010-1
GTIN	4045197780348
Clase de artículo	21G

## Descripción

WN. G 080408 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Clase	HB7010-1
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado