

Garant
CC. T 060202, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260050 HB7010-1
GTIN	4045197780386
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 060202 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado