

**Garant**
**CC. T 09T304, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 09T304 HB7010-1 Clase: HB7010-1  
 Rompevirutas: SS  
 Tolerancia: MF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 500 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 500 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Clase	HB7010-1

Rompevirutas	SS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado