

Garant**CC. T 060202, Clase: HB7010-1****Datos de pedido**

Número de pedido	260140 HB7010-1
GTIN	4045197780447
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Rompevirutas	SM
Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado