

Garant
CC. T 09T302, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T302 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Rompevirutas	SM
Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado