

Garant**Plaquita de corte de torneado CC.T 09T308, para mecanizado medio, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Rompevirutas	SM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado