

**Garant****CC. T 120404, Clase: HB7010-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260158 HB7010-1
GTIN	4045197780492
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC. T 120404 HB7010-1 Clase: HB7010-1  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	SM
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado